


化学物質管理のための濃度基準値及び測定方法

No.2024_75-63-8

物質名 (CAS)	ブロモトリフルオロメタン (75-63-8)			
濃度基準値	八時間濃度基準値	1,000 ppm	短時間濃度基準値	—
物性等	分子量	148.91	構造式 	
	融点	-168°C		
	沸点	-58°C		
	密度	1.996±0.06 g/cm ³ (25°C、推定値)		
	飽和蒸気圧	1.22×10 ⁴ mmHg (25°C)		
	飽和蒸気圧濃度	16052632 ppm		
	飽和蒸気圧濃度/濃度基準値	16053		

SciFinder[®]: 厚生労働省、職場のあんぜんサイト、GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報。

測定方法の一例

以下に示す測定方法は、文献調査等を基に作成された一例であり、利用に当たっては、使用者が事前に確認を行う必要がある。

測定方法	
固体捕集方法—ガスクロマトグラフ分析方法	
文献情報	
タイトル	TRIFLUOROBROMOMETHANE, Method No.1017
著者	NIOSH
資料名	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition
巻, 頁 (出版年)	Issue 2, - (1987)
備考	—
捕集	
サンプラー	ヤシ殻活性炭管 (400 mg/200 mg) + ヤシ殻活性炭管 (100 mg/50 mg)
捕集流量	0.01~0.05 L/min
捕集時間	—
採気量	0.1~1 L
分析	
前処理方法	抽出/脱着溶媒: ジクロロメタン(5 mL) 操作: 静置 (30 min)
分析方法	装置: ガスクロマトグラフ-水素炎イオン化検出器(GC-FID) カラム: ステンレスカラム (1.2 m×6-mm OD) (50/80 mesh Porapak Q)

評価		
測定範囲	評価基準	1. 測定範囲が濃度基準値の1/10から2倍の範囲をカバーすること。
	採気量	1 L
	濃度範囲	8.2～2958 ppm
	評価結果	○
抽出/脱着率 又は添加回収率	評価基準	1. 濃度基準値の1/10の濃度で捕集剤からの脱着率や添加回収率が75%より良好であること。
	濃度	493～1972 ppm
	抽出/脱着率又は添加回収率	81%
	評価結果	濃度基準値の0.5倍の濃度での脱着率や添加回収率が75%より良好である。
保存安定性	評価基準	1. 濃度基準値の1/10から2倍において、捕集試料の冷蔵時の保存安定性が90%を超えること、または溶液試料としてその値を確保できることが推測されること。
	濃度	—
	保存条件	—
	保存日数	—
	保存率	—
評価結果	濃度基準値の1/10から2倍において、捕集試料の保存安定性が90%を超えるデータが示されていない。捕集後、速やかに測定すること。	
破過	評価基準	1. 濃度基準値の2倍の濃度で破過なく測定できる条件があること。
	濃度	2033 ppm
	採気量	4.14 L
	破過の有無	無（5%破過点の記載あり）
評価結果	○	
備考	—	
測定上の注意点	・プロモトリフルオロメタンや使用する試薬についてラベルやSDSを最初に確認し、作業のリスクに応じてドラフト、適切な保護具の使用等のばく露低減対策を講じる。	

その他の測定法

—

特別民間法人 中央労働災害防止協会

労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

令和7年3月